

# Tłumik hałasu U-PK-4

Numer części: 4932

FESTO

Dla redukcji hałasu i unikania zanieczyszczenia na portach odpowietrzających komponentów pneumatycznych.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Przepływ do atmosfery	580 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Waga produktu	4.1 g
Przyłącza pneumatyczne	PK-4
Materiał wkładu tłumika	Brąz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS