

Zawór z popychaczem



V/O-3-1/8

Numer części: 4938

FESTO

W zależności od sposobu podłączenia, normalnie otwarty lub normalnie zamknięty.

Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Normalny przepływ nominalny	140 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy
Wielkość nominalna	3.5 mm
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	28 N
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie zamknięty	37.53 N
Waga produktu	90 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Anodowane aluminium