


Sprzęgło EAMD-25-22-8-10X12

Numer części: 5010861

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	8 mm
Średnica mocowania 2	10 mm
Wielkość	25
Długość nominalna	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	8 Nm
Waga produktu	43.4 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS