


# Sprzęgło EAMD-42-40-18-16X25

Numer części: 5056644

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	18 mm
Średnica mocowania 2	16 mm
Wielkość	42
Długość nominalna	40 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	6 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	39 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	192 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS