


Sprzęgło EAMD-56-46-32-23X27

Numer części: 5063745

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|-----------------------|
| Średnica mocowania 1 | 32 mm |
| Średnica mocowania 2 | 23 mm |
| Wielkość | 56 |
| Długość nominalna | 46.5 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 5 500 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 151 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 60 Nm |
| Waga produktu | 390 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |