

Wspornik LN-100

Numer części: 5152

FESTO

do mocowań wahliwych do siłowników DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	100
W oparciu o normę	ISO 15552 (poprzednio jako VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	1 234 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia mocującego	Odlew grafit sferoidalny