



# Kabel łączący SIM-K-WD-2,5-CDN

Numer części: 525261  
Produkt wycofywany z produkcji

[do siłownika CDN](#)

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2015. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodny z normą	EN 61076-2-104 EN 61984
Charakterystyka kabla	Standard
Warunki testowania kabla	Prowadnica łańcuchowa: 5 milionów cykli, promień gięcia 75 mm Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie wg normy Festo, warunki testu na zapytanie Warunki testu na zapytanie
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 60 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 60 V
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	3 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Stopień ochrony	IP65 IP67 W stanie zmontowanym IP69K
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Przyłącze elektryczne	Clip-in Gniazdo wtykowe kątowe 3-pin
Średnica kabla	4.5 mm
Długość kabla	2.5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0.25 mm <sup>2</sup>
Kod koloru, izolacja rdzenia	Niebieski Brązowy Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Informacja materiałowa, tuleja separująca	PVC
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PU)