

Płyta adaptera VIGP-03-7,0-4,0-LR-U


Numer części: 525437

Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

do wyspy zaworowej 03 MIDI/MAXI, z regulatorem ciśnienia do pilotów cewek i zintegrowanym powierzchniowym tłumikiem hałasu.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2017. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	36 mm
Ciśnienie robocze	5 ... 10 bar
Zakres napięcia roboczego DC	24 V
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciężar elementu	520 g
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Sposób montażu zaworu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/2