

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-V0-8X1-BR-20

Numer części: 525487
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

odporne na ogień

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna | 10 mm |
| Przeptyw powiązany z promieniem gięcia | 45 mm |
| Średnica wewnętrzna | 6 mm |
| Min. promień gięcia | 24 mm |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 ... 12 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com Olej mineralny |
| Próba ogniowa materiału | UL94 V-0 (płaszcz ochronny) |
| Temperatura otoczenia | -30 ... 90 °C |
| Ciężar produktu w zależności od długości | 0.065 kg/m |
| Przylączy pneumatyczne | do złączy wtykowych, średnica zew. 8 mm |
| Kolor | Brązowy |
| Twardość wg Shore'a | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przewodu | Poliamid 12 PVC-P |