

Zespół mocujący CRSMB-8-32/100


Numer części: 525565

FESTO

Dla montażu czujników do siłownika.

W zakresie dostawy znajdują się dwa uchwyty czujnika.

Zakres dostawy 2 szt.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	8
Kształt	dla siłowników okrągłych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Stopień ochrony	IP65 IP68 IP69K
Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Waga produktu	3 g
Sposób montażu	Przyklejony
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Anodowane aluminium TPE-U(PU)