


Podłączenie magistrali FBA-2-M12-5POL

Numer części: 525632

FESTO

do wyspy zaworowej CPV Direct, przyłączy wtyczka 2xM12, 5-pin, do DeviseNet/CAN.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	28 g
Przyłącze elektryczne	9-pin / 5-pin Gniazdo wtykowe proste / Wtyczka i gniazdo Sub-D / M12x1
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 24 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	4 A
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki połączone