


kabel łączący KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Numer części: 525654

FESTO

wysoka elastyczność, do szybkich zaworów MH2/MH3 i rozgałęziaczy multi-pin MPV.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik położenia przelączenia	LED
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Moment dokręcenia	0.25 Nm
Waga produktu	18 g
Przylącze elektryczne	Gniazdo wtykowe proste / Wtyczka prosta Konstrukcja kwadratowa / M8x1 2-pin / 3-pin
Budowa kabla	2x0,25
Średnica kabla	3.4 mm
Długość kabla	0.5 m
Przylącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M12
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał zestyku	Brąz