


# kanal pilota KES-SEC-AC-2,5

Numer części: 525713

FESTO

Łączy sterownik silnika SEC-AC-... z odpowiednim PLC.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	Standard
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 24 V
Stopień ochrony	IP20
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 220 mm
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	25
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	25
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	26
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	25
Końce żył	Zaślepka końca kabla
Budowa kabla	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Średnica kabla	11 mm
Długość kabla	2,5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0,25 mm <sup>2</sup>
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej