

# Wyłącznik zbliżeniowy SME-8F-DS-24V-K2,5-OE

Numer części: 525895

FESTO

elektryczny, stykowy, do napędów z rowkiem do czujników typ 8,  
montaż od góry, z kablem.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Wyjście dwustanowe	Stykowy, dwubiegunowy
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Maks. prąd wyjściowy	500 mA
Długość kabla	2.5 m
Przyłącze elektryczne	3-adrig Kabel
Klasa odporności na korozję KBK	4
Kształt	Do rowka-T
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zasada pomiaru	Magnetyczny, styk
Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	Brak
Wskaźnik stanu przełączania	Dioda LED, żółta
Czas wyłączenia	0.03 ms
Czas włączania	≤ 0.5 ms
Maks. DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	c UL us - Listed (OL)
Ciężar elementu	30 g
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Sposób montażu	Zamocowany w rowku T
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał obudowy	PA
Materiał powłoki kabla	PUR