

Przyssawka ESS-40-GT-G1/4-I

Numer części: 525974

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	5.5 mm
Min. promień elementu chwytanego R	35 mm
Wielkość nominalna	2.5 mm
Średnica przyssawki	40 mm
Objętość przyssawki	5.4 cm ³
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	64 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	20 N
Waga produktu	14.5 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	G1/4
Kolor	Czerwony/Brazowy
Twardość wg Shore'a	72 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan®