



Przyssawka ESS-80-GT-M10

Numer części: 525983

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki	7.5 mm
Min. promień elementu chwytanego R	100 mm
Wielkość nominalna	5.5 mm
Średnica przyssawki	80 mm
Objętość przyssawki	28.6 cm ³
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Okrągła, kształt dzwonu
Pasuje do uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	Okrągła głęboka
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar
Nominalne ciśnienie robocze	-0.7 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Siła oderwania przy 70% podciśnienia	245 N
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	245 N
Maks. moment dokręcający dla gwintu mocującego	12 Nm
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	99 N
Waga produktu	28 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	Czerwony/Brązowy
Twardość wg Shore'a	72 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	Vulkollan®