


Przyssawka ESS-40-BT-M10

Numer części: 525990

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki | 9 mm |
| Min. promień elementu chwytanego R | 35 mm |
| Wielkość nominalna | 2.5 mm |
| Średnica przyssawki | 40 mm |
| Objętość przyssawki | 9.8 cm ³ |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Pasuje do uchwytu przyssawki | Wielkość 5 |
| Kształt przyssawki | Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 0 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 59 N |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 22 N |
| Waga produktu | 19 g |
| Sposób montażu | przez przyłącze podciśnienia |
| Przyłącze podciśnienia | M10 |
| Kolor | Czerwony/Brązowy |
| Twardość wg Shore'a | 72 +/- 5 |
| Materiał pokrywki z gwintem | Stop aluminium |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki | Vulkollan® |