


Przyssawka ESS-80-BT-G1/4

Numer części: 525999

FESTO

łatwa do wymiany,



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki | 10.5 mm |
| Min. promień elementu chwytanego R | 100 mm |
| Wielkość nominalna | 2.5 mm |
| Średnica przyssawki | 80 mm |
| Objętość przyssawki | 59.1 cm ³ |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt przyssawki | Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy |
| Ciśnienie robocze | -0.95 ... 0 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 237 N |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 102 N |
| Waga produktu | 85.5 g |
| Sposób montażu | przez przyłącze podciśnienia |
| Przyłącze podciśnienia | G1/4 |
| Kolor | Czerwony/Brazowy |
| Twardość wg Shore'a | 72 +/- 5 |
| Materiał pokrywki z gwintem | Stop aluminium |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał przyssawki | Vulkollan® |