


Zespół manometrów DPA-100-16-MA-SET

Numer części: 526099

FESTO

Do wzmacniacza ciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zgodność z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	40
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Z gwintem zewnętrznym
Ciśnienie robocze	16 bar
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	305 g