

Filtr-regulator ciśnienia LFR-N1/8-D7-5M-MICRO-H

Numer części: 526282



Produkt wycofywany z produkcji

z płytami z gwintami przyłączeniowymi, z manometrem, półautomatyczny spust kondensatu.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Micro
Typoszereg	D
Pozycja zabudowy	Pionowa
Wkładka filtracyjna	5 µm
Spust kondensatu	Półautomatyczny
Maks. ilość kondensatu	3 cm ³
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Normalny przepływ nominalny	410 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:·] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję KBK	2
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	124 g
Sposób montażu	Z kątownikiem mocującym Do wyboru: Zabudowa w linii
Przylącze pneumatyczne 1	NPT1/8-27
Przylącze pneumatyczne 2	NPT1/8-27
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał pojemnika	PC