


Silnik serwo MTR-AC-100-3S-AA

Numer części: 526731

FESTO

bez przekładni, bez hamulca.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wirnikowy enkoder położenia	Resolver
Monitoring temperatury	Oporność-PTC
Maks. liczba obrotów	5 320 1/min
Nominalna liczba obrotów	4 300 1/min
Stały prąd jałowy	6.7 A
Stopień ochrony izolacji	F
Stała silnika	0.711 Nm/A
Moc nominalna silnika	1 417 W
Napięcie nominalne DC	325 V
Prąd nominalny silnika	5 A
Prąd szczytowy	20 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	Maks. 90 %
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-40 ... 40 °C
Dopuszczenie, autoryzacja	c UL us - Recognized (OL)
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	2.6 kgcm ²
Masowy moment bezwładności wirnika	2.6 kgcm ²
Nominalny moment obrotowy	3.53 Nm
Szczytowy moment obrotowy	12.2 Nm
Jałowy moment obrotowy	4.74 Nm
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	150 N
Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka	300 N
Ciężar elementu	4 680 g
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka