

Kabel silnika KMTR-AC-15

Numer części: 526741

FESTO

do silników serwo MTR-AC-55/70/100.



Karta danych

Cecha	Wartość
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-40 ... 80 °C
Min. promień gięcia	100 mm
Budowa kabla	4 x 0,25 mm ² + 4 x 1 mm ² Ekranowany
Długość kabla	15 m
Materiał powłoki kabla	PUR