


Zawór nożny z zapadką FPB-3-1/4

Numer części: 526984

FESTO

z blokadą
Typ odpowiedni do podciśnienia.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 bistabilny
Sposób uruchomienia	Ręczny
Normalny przepływ nominalny	550 l/min
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 10 bar
Konstrukcja	Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Wielkość nominalna	7 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła uruchamiająca	31.5 N
Waga produktu	610 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy