


Wtyczka SD-SUB-D-ST25

Numer części: 527522

FESTO

25-pin do podłączenia do rozgąęziacza multipol MPV-E-E/A-M-12 lub CPX-AB-M12-M8-KL.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	51 g
Przyłącze elektryczne	25-pin Wtyczka Sub-D
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 250 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 250 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	5 A
Przepust dla kabla	Pg11
Dopuszczalna średnica kabla	7 ... 12 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi Styki połączone