



Zespół przygotowania powietrza FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Numer części: 527871
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

z płytami z gwintami przyłączeniowymi, bez manometru,
półautomatyczny spust kondensatu.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne
produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Micro
Pozycja zabudowy	Pionowa
Wkładka filtracyjna	5 µm
Spust kondensatu	Półautomatyczny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Normalny przepływ nominalny	140 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	123 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Z kątownikiem mocującym Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/8-27
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/8-27
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał pojemnika	PC