

# Bateria regulatorów ciśnienia LRB-1/4-D-7-O-K5-MINI



FESTO

Numer części: 529000

Classic - Nie stosować w nowych projektach

z zestawem łączącym, płytami przyłączeniowymi i kątownikami mocującymi, blok z 2, 3, 4 lub 5 regulatorami, bez manometru.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Mini
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Sterowany bezpośrednio regulator membranowy Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z kompensacją ciśnienia początkowego Z odpowietrzeniem wtórnym
Wskaźnik ciśnienia	Dla G1/8
Ciśnienie robocze	1 ... 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.2 bar
Normalny przepływ nominalny	1 800 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	1 860 g
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	G1/4
Przylącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał płyty przyłączeniowej	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał części obsługowej	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy