

Filtr MS4-LF-1/4-CRV-Z

Numer części: 529398

FESTO

Filtr 5 µm, pojemnik i osłona z tworzywa sztucznego, automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|--|
| Wielkość | 4 |
| Typoszereg | MS |
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Wkładka filtracyjna | 5 µm |
| Spust kondensatu | W pełni automatyczny |
| Konstrukcja | Filtr spiekany z separatorem odśrodkowym |
| Maks. ilość kondensatu | 19 ml |
| Osłona pojemnika | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 12 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 1 300 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gazy obojętne |
| Klasa odporności na korozję KBK | 2 |
| Temperatura magazynowania | -10 ... 60 °C |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Temperatura medium | 5 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia | 5 ... 60 °C |
| Ciężar elementu | 189 g |
| Sposób montażu | Do wyboru: Zabudowa w linii Z osprzętem |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Uwaga odnośnie materiałów | Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodność z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał filtra | PE |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał pojemnika | PC |