

Moduł rozgałęziający MS4-FRM-1/4-Y

Numer części: 529556

FESTO

z czujnikiem ciśnienia bez wskazania, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Moduł rozgałęziający
Ciśnienie robocze	0 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1→2	4 600 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na górze	1 500 l/min
Normalny przepływ nominalny, wylot na dole	1 500 l/min
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 125 V
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	405 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy