


# Filtr z węglem aktywnym MS6-LFX-1/4-U

Numer części: 529685

FESTO

Metalowy pojemnik, kierunek przepływu z lewej do prawej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Ośłona pojemnika	Zintegrowana metalowa osłona
Ciśnienie robocze	0 ... 20 bar
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	900 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2] Gazy obojętne
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medium	5 ... 30 °C
Resztkowa zawartość oleju	0.003 mg/m3
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	820 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium