



# Moduł rozgałęziający MS6-FRM-1/4-Y-Z

Numer części: 529859

FESTO

z czujnikiem ciśnienia bez wskazania, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

| Cecha   | Wartość  |
|---|--|
| Pozycja zabudowy  | Dowolna  |
| Konstrukcja   | Moduł rozgałęziający   |
| Ciśnienie robocze   | 0 ... 12 bar   |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 4 200 l/min  |
| Normalny przepływ nominalny, wylot na górze                   | 6 000 l/min  |
| Normalny przepływ nominalny, wylot na dole                    | 6 400 l/min  |
| Medium robocze  | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                                      |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                               | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję KBK                               | 2  |
| Temperatura magazynowania                                     | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura medium  | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura otoczenia   | -10 ... 60 °C  |
| Ciężar elementu   | 736 g  |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                      | G1/4   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                      | G1/4   |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                      | G1/2   |
| Przyłącze pneumatyczne 4                                      | G1/2   |
| Uwaga odnośnie materiałów                                     | Zgodność z RoHS  |
| Materiał obudowy  | Aluminium-odlew ciśnieniowy  |