


# Kołnierz silnika EAMF-A-28A/B-55A

Numer części: 529946

FESTO

Do elektromechanicznego napędu z śrubą DGE-... i z silnikiem serwo.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	55A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	28A 28B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS