


# Sprzęgło EAMC-40-66-12-19

Numer części: 529952

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem serwo.



## Karta danych

| Cecha                         | Wartość                |
|-------------------------------|------------------------|
| Średnica mocowania 1          | 12 mm                  |
| Średnica mocowania 2          | 19 mm                  |
| Wielkość                      | 40                     |
| Długość nominalna             | 66 mm                  |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna                |
| Maks. liczba obrotów          | 6 500 1/min            |
| Temperatura przechowywania    | -25 ... 60 °C          |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %               |
| Temperatura otoczenia         | -25 ... 60 °C          |
| Masowy moment bezwładności    | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy   | 21 Nm                  |
| Waga produktu                 | 139 g                  |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS          |