


Silnik krokowy MTR-ST-87-48S-AB

Numer części: 530066

FESTO

bez przekładni z hamulcem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Napięcie robocze DC hamulca	24 V
Stopień ochrony izolacji	B
Pobór mocy hamulca	9 W
Napięcie nominalne DC	48 V
Prąd nominalny silnika	4.7 A
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	45 - 80 %
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Całkowity moment bezwładności członu napędzanego	4.05 kgcm ²
Moment trzymania hamulca	1.4 Nm
Moment trzymania silnika	6.47 Nm
Masowy moment bezwładności hamulca	0.1 kgcm ²
Masowy moment bezwładności wirnika	4 kgcm ²
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	50 N
Dopuszczalne poprzeczne obciążenie wałka	130 N
Ciężar elementu	5 000 g
System przyłączy elektrycznych	Wtyczka