


Sterownik silnika SEC-ST-48-6-P01

Numer części: 530069

FESTO

Do silników krokowych.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sterownik tryby pracy	Bipolar-Chopper-Driver
Tryb pracy	Krok dziesiętny, 2000 kroków/obr.
Nastawialny układ obniżania prądu	0 lub 70 przez przełącznik DIP
Regulacja kroku	Przez przełącznik-DIP
Nastawa prądu nominalnego	Przełącznik-DIP
Maks. częstotliwość krokowa	40 kHz
Prąd nominalny	1.25 ... 6 A
Znak CE	wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura magazynowania	-10 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Ciężar elementu	610 g
Zakres roboczy wejścia logicznego	12 ... 30 V
Przylącze elektryczne	Zacisk śrubowy
Sposób montażu	z szyną montażową