


Kołnierz silnika EAMF-A-28A-42A

Numer części: 530080

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem skokowym.



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	42A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	28A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS