


# Kołnierz silnika EAMF-A-44A/B-57A

Numer części: 530081

FESTO

Do napędów elektromechanicznych z silnikiem skokowym.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	77 g
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	57A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	44A 44B
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS