

# Gniazdo łącznika KD2-CN-4-S


Numer części: 531624

Produkt wycofywany z produkcji

[samozamykające się, złącze przegrodowe](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)

FESTO



## Karta danych

| Cecha   | Wartość                                      |
|---|--|
| Wielkość nominalna                                | 2.5 mm                                       |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 12 bar                             |
| Normalny przepływ nominalny                       | 110 l/min                                    |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym          |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję               |
| Temperatura otoczenia                             | -10 ... 80 °C                                |
| Waga produktu                                     | 21 g   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | CN-4   |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                |