


Gniazdo łącznika KD4-N-9

Numer części: 531641

FESTO

samozamykające się



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7.4 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 008 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	57 g
Przyłącze pneumatyczne 1	N-9
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS