

Gniazdo łącznika KDS6-CK-9-S


Numer części: 531656

Produkt wycofywany z produkcji

samozamykające się, do bezpiecznego połączenia wg ISO 4414, złącze przegrodowe

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2018. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	7.4 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.5 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	1 274 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Dopuszczenie	BIA TÜV
Waga produktu	122 g
Przylącze pneumatyczne 1	CK-9
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS