


Wtyk łącznika KS2-CN-4-S

Numer części: 531664
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

do szybkozłączy z odcięciem wypływu, złącze przegrodowe
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	2.7 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	110 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Waga produktu	16 g
Przyłącze pneumatyczne 1	CN-4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS