


Wtyk łącznika KS3-1/8-A-R

Numer części: 531667

FESTO

z zaworem zwrotnym do samozamykających się szybkozłączy do przewodów



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4.2 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	32 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS