


Wtyk łącznika KS3-CN-6

Numer części: 531672
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

[do gniazd z zaworem zwrotnym - KD](#)

[Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2019. Alternatywne produkty patrz Support Portal.](#)



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4,9 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0,95 ... 12 bar
Normalny przepływ nominalny	387 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Waga produktu	8 g
Przyłącze pneumatyczne 1	CN-6
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS