


# Filtr z węglem aktywnym MS6N-LFX-1/2-U-Z

Numer części: 531930

FESTO

Metalowy pojemnik, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Typozereg	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 20 bar
Normalny przepływ nominalny	1 200 l/min
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 0,01 µm
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura magazynowania	-10 ... 60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	1.7.1 wg DIN ISO 8573-1
Temperatura medium	5 ... 30 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	820 g
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/2-14
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium