

# Zawór załączający MS6N-EE-1/2-V230-Z

Numer części: 532119

FESTO

elektryczny, kierunek przepływu z prawej do lewej strony.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Typ uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą Przyciśnięcie
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Typ sterowania pilotowego	Bezpośredni
Zasilanie pilota powietrznego	Wewnętrzny
Kierunek przepływu	Bez zwrotnego
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Wskaźnik położenia przetęczenia	Z osprzętem
Ciśnienie robocze	4 ... 18 bar
Wartość-b	0.4
Wartość-C	29 l/sbar
Normalny przepływ nominalny	7 000 l/min
Charakterystyka cewki	230V AC
Medium robocze	Sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	740 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka Czworokątna konstrukcja Kształt C Wg DIN 43650
Sposób montażu	Z osprzętem Do wyboru: Zabudowa w linii
Przyłącze pneumatyczne 1	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 2	NPT1/2-14
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy