

Wtyczka FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Numer części: 532219

FESTO

do DeviceNet, CANopen



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-------------------------------|---|
| Szerokość | 20 mm |
| Wysokość | 62 mm |
| Długość | 61 mm |
| Protokół | CAN |
| Waga produktu | 60 g |
| Interfejs Fieldbus | 2x 5 – listwa z zaciskami sprężystymi |
| Uwaga dla interfejsu fieldbus | BUS In – BUS Out - dwa przyłącza w jednej wtyczce |
| Dopuszczalna średnica kabla | 5 ... 10 mm |
| Stopień ochrony | IP65 IP67 W stanie zmontowanym Zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 95 % Bez kondensacji |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PA |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Mosiądz |
| Materiał śrub | Stal |
| Materiał uszczelnień | NBR |