


Głowica widełkowa SG-1-12

Numer części: 532691

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska)



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	UNF1-12
W oparciu o normę	ISO 8140
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	2 145 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana