


Głowica przegubowa SGS-10-32

Numer części: 532694

FESTO

z nakrętką sześciokątną, do montażu przegubowego siłowników (od strony tłoczyska), zgodna z normą DIN ISO 8140.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	10-32 UNF-2B
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	21 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pierścienia zewnętrznego	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał pierścienia wewnętrznego	Stal
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana