


# Sprzęgło elastyczne FK-3/8-24

Numer części: 532705

FESTO

Kompensuje kątowe i osiowe niedokładności



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	3/8
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	210 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał panewki	Stal Ocynkowana
Materiał obudowy	Stal Ocynkowana
Materiał trzpienia kulistego	Stal do nawęglania
Materiał sferycznej podkładki	Stal do nawęglania
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana