

Złącze wtykowe-L QBL-3/8-5/16-U-M

Numer części: 533242

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość | Standard |
| Wielkość nominalna | 0.236 " |
| Typ uszczelnienia gwintu | Taśma uszczel. |
| Kształt | Kształt-L |
| Jednostka opakowania | 5 |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Waga produktu | 0.998 oz |
| Sposób montażu | Zewnętrzny sześciokąt SW17 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny R3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 5/16" |
| Temperatura otoczenia Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Kolor pierścienia zwalnającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał uszczelnienia gwintu | NBR |
| Materiał pierścienia zwalnającego | POM |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |