

Złącze wtykowe-L QBL-1/2-1/2-U-M

Numer części: 533246

FESTO

Można obracać o 360°, gwint zewnętrzny z zewnętrznym sześciokątem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Wielkość nominalna	0.394 "
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Kształt	Kształt-L
Jednostka opakowania	5
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Waga produktu	1.873 oz
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt SW22
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/2"
Temperatura otoczenia Fahrenheit	32 ... 140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	Szary
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał uszczelnienia gwintu	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna